

ELASTECH

UEP 200X46-Ø20

EAN 4031582328608

Numer zamówienia 00023479



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Elastyczna opona, czarna, wulkanizowana
łożysko	łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło	Srebrnoszary (RAL7001)
Oslony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	200 mm
Szerokość Bieżnia	46 mm
Średnica otworu Oś	20 mm
Długość piasty	60 mm
Szerokość korpusu	46 mm
Twardość Bieżnia (A)	63 Shore A

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ○
Hałas ruchowy	● ● ● ● ●
Odejście	● ● ● ○ ○
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Elastech
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	400 kg
Nośność statyczne	800 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Waga całkowita	1,244 kg

ELASTECH

UEP 200X46-Ø20

EAN 4031582328608

Numer zamówienia 00023479



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

