

# ELASTECH

UEP 200X46-Ø20

EAN 4031582328608

Номер заказа 00023479



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## КОЛЕСО

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Материал корпуса        | Полиамид                                   |
| Материал протектора     | Эластичные шины, черные, вулканизированные |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый подшипник           |
| Цвет Колесо             | Серебристо-серый (RAL7001)                 |
| Защита от проводов      | С защитой резьбы                           |
| Диаметр                 | 200 mm                                     |
| Ширина Протектор        | 46 mm                                      |
| Диаметр отверстия Ось   | 20 mm                                      |
| Длина хаба              | 60 mm                                      |
| Ширина тела             | 46 mm                                      |
| Твердость Протектор (A) | 63 Береговая A                             |

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●●○

Шум движения ●●●●●

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Название продукта                  | Elastech                            |
| Стандартный                        | EN12532 - Транспортное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч        | 400 kg                              |
| Грузоподъемность статическая       | 800 kg                              |
| Диапазон температур (минимальный)  | -20 °C                              |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C                               |
| Общий вес                          | 1,244 kg                            |

# ELASTECH

УЕР 200X46-Ø20

EAN 4031582328608

Номер заказа 00023479



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

