

# ELASTECH

UEP 200X46-Ø20

EAN 4031582328608  
订单号 00023479



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	弹性轮胎，黑色，硫化
轴承	精密滚珠轴承
轮子颜色	银灰色（RAL7001）
侧盖	带螺纹防护装置
直径	200 mm
胎面宽度	46 mm
轴孔直径	20 mm
中心长度	60 mm
轮体宽度	46 mm
胎面硬度（A）	63 岸 A

## 表现

滚动性能	● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ● ●
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

## 核心属性

产品名称	Elastech
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	400 kg
静态载重	800 kg
温度范围（最低）	-20 ° C
温度范围（最大）	80 ° C
总重量	1.244 kg

