

# PURETECH

PVR 160X40-Ø20

EAN 4031582321296  
Objednáací číslo 00023492

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Výkon role         | ● ● ● ○ ○ |
| Hluk pohybu        | ● ● ● ● ○ |
| Úbytek             | ● ● ● ○ ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Název produktu              | Puretech                     |
| Standardní                  | EN12532 – Přepravní vybavení |
| Nosnost 4 km/h              | 135 kg                       |
| Statický Nosnost            | 270 kg                       |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                       |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C                        |
| Celková hmotnost            | 0,842 kg                     |

## KOLO

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Materiál těla       | Polyprpylen               |
| Materiál běhounu    | Tvrdá guma černá          |
| Ložisko             | Valivé ložisko            |
| Barva Kolo          | Grafitově černá (RAL9011) |
| Ochranná krytka     | Bez pouzdra               |
| Průměr              | 160 mm                    |
| Šířka Běhoun        | 40 mm                     |
| Průměr otvoru Šroub | 20 mm                     |
| Délka poklice       | 58 mm                     |
| Šířka těla          | 40 mm                     |
| Tvrdost Běhoun (A)  | 80 krůček A               |

# PURETECH

PVR 160X40-Ø20

EAN 4031582321296  
Objednací číslo 00023492



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

