

PURETECH

PVR 160X40-Ø20

EAN 4031582321296  
Номер замовлення 00023492



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ● ○
Атриція	● ● ● ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Puretech
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	135 kg
Статичний Вантажопідйомність	270 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна вага	0,842 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Лита гума, чорний
Носіння	Роликовий підшипник
Колір Колесо	Графітовий чорний (RAL9011)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	160 mm
Протектор	40 mm
Діаметр отвору Вісь	20 mm
Довжина хаба	58 mm
Ширина тіла	40 mm
Твердість Протектор (A)	80 Прибережна A

# PURETECH

PVR 160X40-Ø20

EAN 4031582321296

Номер замовлення 00023492



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

---

