

# PURETECH

PIR 160X40-Ø20

EAN 4031582320374

Objednáací číslo 00023493



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ● ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Puretech
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	135 kg
Statický Nosnost	270 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,846 kg

## KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Tvrdá guma, neoznačující
Ložisko	Valivé ložisko
Barva Kolo	Grafitově černá (RAL9011)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	160 mm
Šířka Běhoun	40 mm
Průměr otvoru Šroub	20 mm
Délka poklice	58 mm
Šířka těla	40 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 krůček A

# PURETECH

PIR 160X40-Ø20

EAN 4031582320374  
Objednací číslo 00023493



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

