

PURETECH

PIR 160X40-Ø20

EAN 4031582320374

Bestillingsnummer 00023493



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Massiv gummi, uden afsmitning
Leje	Rulleleje
Hjul farve	Grafit sort (RAL9011)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	160 mm
Hjulbane bredde	40 mm
Aksel Huldiameter	20 mm
Navlængde	58 mm
Fælgbredde	40 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	80 Shore A

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Puretech
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	135 kg
Belastning Statisk	270 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	0,846 kg

PURETECH

PIR 160X40-Ø20

EAN 4031582320374
Bestillingsnummer 00023493



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

