

PURETECH

PIR 160X40-Ø20

EAN 4031582320374

Rendelési szám 00023493



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Puretech
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	135 kg
Statikus teherbírás	270 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,846 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Csapágó	Tűgörgős csapágó
Kerék színe	Grafitfekete (RAL9011)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	160 mm
Futófelület szélessége	40 mm
Tengely furat átmérője	20 mm
Kerékagy hossza	58 mm
Test szélessége	40 mm
A futófelület keménysége (A)	80 Shore A

PURETECH

PIR 160X40-Ø20

EAN 4031582320374
Rendelési szám 00023493



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

