

PURETECH

PIR 160X40-Ø20

EAN 4031582320374

Numărul de comandă 00023493



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Cauciuc solid, fără marcaj
Lagăr	Rulment cu role
Roată	Negru grafit (RAL9011)
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	160 mm
Benză de rulare	40 mm
Diametrul găurii Axă	20 mm
Lungime butuc	58 mm
Lățimea corpului	40 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	80 Pe malul A

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ○
Atriție	● ● ● ○ ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Puretech
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	135 kg
Capacitate de încărcare statică	270 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Greutate totală	0,846 kg

PURETECH

PIR 160X40-Ø20

EAN 4031582320374

Numărul de comandă 00023493



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

