

PURETECH

JYX 150X32-Ø8,3 CLIP

EAN 4031582319972

Objednáací číslo 00024890



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ● ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Puretech
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	150 kg
Statický Nosnost	300 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	85 °C
Celková hmotnost	0,892 kg

KOLO

Materiál těla	Zinek odlévaný
Materiál běhounu	Tvrdá guma, černá, elektricky vodivá
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné
Barva Kolo	Kovová
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	150 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Průměr otvoru Šroub	8,3 mm
Délka poklice	35,5 mm
Šířka těla	32 mm
Tvrdost Běhoun (A)	75 Obuv A

UCHYCENÍ

Elektrické vodivé	✓
-------------------	---

PURETECH

JYX 150X32-Ø8,3 CLIP

EAN 4031582319972
Objednací číslo 00024890



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

