

PURETECH

JYX 150X32-Ø8,3 CLIP

EAN 4031582319972

Rendelési szám 00024890



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Puretech
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	150 kg
Statikus teherbírás	300 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	85 °C
Összsúly	0,892 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Cink öntött
Futófelület anyaga	Tömör gumi, fekete, elektromosan vezető
Csapág	Precíziós golyóscsapág, Tömített
Kerék színe	Fémes
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	150 mm
Futófelület szélessége	32 mm
Tengely furat átmérője	8,3 mm
Kerékagy hossza	35,5 mm
Test szélessége	32 mm
A futófelület keménysége (A)	75 Shore A

VÁZ

Elektromosan vezető ✓

PURETECH

JYX 150X32-Ø8,3 CLIP

EAN 4031582319972

Rendelési szám 00024890



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

