

# PURETECH

JYX 150X32-Ø8,3 CLIP

EAN 4031582319972

Numero d'ordine 00024890



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ● ● ● ○ ○

Rumore ● ● ● ● ○

Attrito ● ● ● ○ ○

Resistenza alla corrosione ● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Puretech
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	150 kg
Portata statica	300 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	85 °C
Peso complessivo	0,892 kg

## RUOTA

Materiale del corpo	Pressofusione zinco
Materiale del battistrada	Gomma piena, nera, elettroconduttiva
Cuscinetto	Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
Colore Ruota	Metallizzato
Parafili	Con parafili
Diametro	150 mm
Larghezza battistrada	32 mm
Asse diametro del foro	8,3 mm
Lunghezza mozzo	35,5 mm
Larghezza corpo	32 mm
Durezza del Battistrada (A)	75 Shore A

## SUPPORTO

Eletticamente conduttivo ✓

# PURETECH

JYX 150X32-Ø8,3 CLIP

EAN 4031582319972

Numero d'ordine 00024890



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

---

