

PURETECH

JYX 150X32-Ø8,3 CLIP

EAN 4031582319972

Numărul de comandă 00024890



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ○
Atriție	● ● ● ○ ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Puretech
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	150 kg
Capacitate de încărcare statică	300 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	85 °C
Greutate totală	0,892 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Zinc turnat
Material al benzii de rulare	Cauciuc solid, negru, conductiv electric
Lagăr	Rulment cu bile de precizie, Sigilat
Roată	Metalic
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	150 mm
Benză de rulare	32 mm
Diametrul găurii Axă	8,3 mm
Lungime butuc	35,5 mm
Lățimea corpului	32 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	75 Pe malul A

FURCA

Conductiv electric	✓
--------------------	---

PURETECH

JYX 150X32-Ø8,3 CLIP

EAN 4031582319972

Numărul de comandă 00024890



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

