

## PURETECH

JYX 150X32-Ø8,3 CLIP

EAN 4031582319972  
Broj porudžbine 00024890

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ○ ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

## OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Puretech
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	150 kg
Statički Nosivost	300 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	85 °C
Ukupna težina	0,892 kg

## TOCAK

Materijal za telo	Cink die-cast
materijal omotaca	Cvrsta guma, crna, električna provodljiva
Nošenje	precizini kuglicni lezaj, zapecaceno
Boja Tocak	Metalni
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	150 mm
Širina omotac	32 mm
dimenzija rupa osovina	8,3 mm
dužina glavcine	35,5 mm
Širina tela	32 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	75 Šor A

## KUCISTE

Električni provod	✓
-------------------	---

# PURETECH

JYX 150X32-Ø8,3 CLIP

EAN 4031582319972  
Broj porudžbine 00024890



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

---

