

PURETECH

JYX 150X32-Ø8,3 CLIP

EAN 4031582319972

Номер замовлення 00024890



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ● ● ● ○ ○

Шум руху ● ● ● ● ○

Атриція ● ● ● ○ ○

Стійкість до корозії ● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Назва продукту | Puretech |
| Стандартний | EN12530 — Катори пристроїв |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год | 150 kg |
| Статичний Вантажопідйомність | 300 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 85 °C |
| Загальна вага | 0,892 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|---|
| Матеріал тіла | Морозний цинк |
| Матеріал протектору | Лита гума, чорний, електричний |
| Носіння | Прецизійний кульковий підшипник Герметичний |
| Колір Колесо | Металік |
| Захист різьби | 3 різьбовим поручителем |
| Діаметр | 150 mm |
| Протектор | 32 mm |
| Діаметр отвору Вісь | 8,3 mm |
| Довжина хаба | 35,5 mm |
| Ширина тіла | 32 mm |
| Твердість Протектор (A) | 75 Прибережна A |

КРОНШТЕЙН

Електропровідність ✓

PURETECH

JYX 150X32-Ø8,3 CLIP

EAN 4031582319972

Номер замовлення 00024890



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

