

MAXTECH

UAR 100X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323092

Objednáací číslo 00029592



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty
Ložisko	Valivé ložisko
Barva Kolo	Stříbrně šedá (RAL7001)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Průměr otvoru Šroub	12 mm
Délka poklice	44,4 mm
Šířka těla	32 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Maxtech
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	150 kg
Statický Nosnost	300 kg
Rozsah teploty (minimální)	-25 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	0,212 kg

MAXTECH

UAR 100X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323092

Objednáací číslo 00029592



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

