

MAXTECH

UAR 100X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323092

Bestillingsnummer 00029592



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Indsprøjtet
Leje	Rulleleje
Hjul farve	Sølvgrå (RAL7001)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	100 mm
Hjulbane bredde	32 mm
Aksel Huldiameter	12 mm
Navlængde	44,4 mm
Fælgbredde	32 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Maxtech
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	150 kg
Belastning Statisk	300 kg
Temperaturområde (minimum)	-25 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Samlet vægt	0,212 kg

MAXTECH

UAR 100X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323092

Bestillingsnummer 00029592



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

