

MAXTECH

UAR 100X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323092
Номер заказа 00029592



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Полиуретан, Инжекционный
Подшипник	Роликовый (Игольчатый) подшипник
Цвет Колесо	Серебристо-серый (RAL7001)
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	100 mm
Ширина Протектор	32 mm
Диаметр отверстия Ось	12 mm
Длина хаба	44,4 mm
Ширина тела	32 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A
Твердость Протектор (D)	42 Береговая D

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Исчезновение	● ● ● ● ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Maxtech
Стандартный	EN12532 - Транспортное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	150 kg
Грузоподъемность статическая	300 kg
Диапазон температур (минимальный)	-25 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общий вес	0,212 kg

MAXTECH

UAR 100X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323092

Номер заказа 00029592



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

