

SUPRATECH

PJR 125X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320541

Bestillingsnummer 00030820



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Termoplastisk gummi
Leje	Rulleleje
Hjul farve	Sølvgrå (RAL7001)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	125 mm
Hjulbane bredde	32 mm
Aksel Huldiameter	12 mm
Navlængde	44,4 mm
Fælgbredde	32 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	87 Shore A

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Supratech
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	100 kg
Belastning Statisk	200 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	0,214 kg

SUPRATECH

PJR 125X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320541
Bestillingsnummer 00030820



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

