

SUPRATECH

PJR 125X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320541
Bestelnummer 00030820

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lagering	Rollager
Wielkleur	Zilvergrijs (RAL7001)
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Diameter Asgat	12 mm
Naaflengte	44,4 mm
Breedte wielkern	32 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	87 Shore A

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Supratech
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	100 kg
Statisch draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,214 kg

SUPRATECH

PJR 125X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320541
Bestelnummer 00030820



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

