

## SUPRATECH

PJR 125X32-Ø12

EAN 4031582320534

Bestillingsnummer 00030821



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Termoplastisk gummi
Leje	Rulleleje
Hjul farve	Sølvgrå (RAL7001)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	125 mm
Hjulbane bredde	32 mm
Aksel Huldiameter	12 mm
Navlængde	34,9 mm
Fælgbredde	32 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	87 Shore A

## YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

## PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Supratech
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	100 kg
Belastning Statisk	200 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	0,239 kg

# SUPRATECH

PJR 125X32-Ø12

EAN 4031582320534  
Bestillingsnummer 00030821



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEKNISKE TEGNINGER

---

