

SUPRATECH

PJR 125X32-Ø12

EAN 4031582320534

Номер замовлення 00030821



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ● ● ● ○ ○

Шум руху ● ● ● ● ○

Атриція ● ● ● ○ ○

Стійкість до корозії ● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Supratech
Стандартний	EN12530 — Катери пристроїв
ОбВантажопідйомність 3 км/год	100 kg
Статичний Вантажопідйомність	200 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна вага	0,239 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Термопластичний каучук
Носіння	Роликовий підшипник
Колір Колесо	Срібно-сірий (RAL7001)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	125 mm
Протектор	32 mm
Діаметр отвору Вісь	12 mm
Довжина хаба	34,9 mm
Ширина тіла	32 mm
Твердість Протектор (A)	87 Прибережна A

SUPRATECH

PJR 125X32-Ø12

EAN 4031582320534

Номер замовлення 00030821



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

