

SUPRATECH

PJR 100X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320527
Número de pedido 00030822



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
Material de la banda de rodadura	Goma termoplástica
Cojinete	Rodamiento de rodillos
Color Aro	Gris plateado (RAL7001)
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	100 mm
Ancho de Banda de rodadura	32 mm
Diámetro del agujero del Eje	12 mm
Longitud del cubo	44,4 mm
Anchura del cuerpo	32 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	87 Shore A

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Supratech
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	80 kg
Capacidad de carga estática	160 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Peso total	0,171 kg

SUPRATECH

PJR 100X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320527

Número de pedido 00030822



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

