

SUPRATECH

PJR 100X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320527

Numéro de commande 00030822



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Corps de roue | Polypropylène |
| Bandage | Caoutchouc thermoplastique |
| Roulement | Roulements rouleaux |
| Couleur de la roue | Gris argenté (RAL7001) |
| Pare-fils | Sans pare-fils |
| Diamètre | 100 mm |
| Largeur du bandage | 32 mm |
| Diamètre de l'alésage | 12 mm |
| Longueur de moyeu | 44,4 mm |
| Largeur du corps de roue | 32 mm |
| Dureté du bandage (A) | 87 Shore A |

PERFORMANCE

| | |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement | ● ● ● ● ○ |
| Usure | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit | Supratech |
| Norme | EN12532 - roulette de manutention |
| Capacité de charge à 4 km/h | 80 kg |
| Capacité de charge statique | 160 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Poids | 0,171 kg |

SUPRATECH

PJR 100X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320527

Numéro de commande 00030822



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

