

SUPRATECH

PJR 100X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320527

Pasūtījuma numurs 00030822



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgums	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Supratech
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Krāvnese pie 4 km/h	80 kg
Statiskā krāvnese	160 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	0,171 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Termoplastiskas gumija
Gūltnis	Cuscinetto a rulli
Ritenis krāsa	Sudraba pelēka (RAL7001)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	100 mm
Protektora platums	32 mm
Ass atveres diametrs	12 mm
Rumbas garums	44,4 mm
Korpusa platums	32 mm
Protektora cietība (A)	87 Krasts A

SUPRATECH

PJR 100X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320527

Pasūtījuma numurs 00030822



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

