

SUPRATECH

PJR 100X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320527

Номер замовлення 00030822



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ● ● ● ○ ○

Шум руху ● ● ● ● ○

Атриція ● ● ● ○ ○

Стійкість до корозії ● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту Supratech

Стандартний EN12532 - Транспортувальне обладнання

ОбВантажопідйомність 4 км/год 80 kg

Статичний Вантажопідйомність 160 kg

Діапазон температур (мінімальний) -20 °C

Діапазон температур (максимальний) 60 °C

Загальна вага 0,171 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла Поліпропілен

Матеріал протектору Термопластичний каучук

Носіння Роликовий підшипник

Колір Колесо Срібно-сірий (RAL7001)

Захист різьби Без різьби

Діаметр 100 mm

Протектор 32 mm

Діаметр отвору Вісь 12 mm

Довжина хаба 44,4 mm

Ширина тіла 32 mm

Твердість Протектор (A) 87 Прибережна A

SUPRATECH

PJR 100X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320527

Номер замовлення 00030822



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

