

PURETECH

PIR 125X37-Ø12 HL44

EAN 4031582320343
Número de pedido 00030825



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Puretech
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	100 kg
Capacidad de carga estática	200 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Peso total	0,467 kg

ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
Material de la banda de rodadura	Goma maciza, sin marcas
Cojinete	Rodamiento de rodillos
Color Aro	Negro grafito (RAL9011)
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	125 mm
Ancho de Banda de rodadura	37 mm
Diámetro del agujero del Eje	12 mm
Longitud del cubo	44 mm
Anchura del cuerpo	37 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	80 Shore A

PURETECH

PIR 125X37-Ø12 HL44

EAN 4031582320343

Número de pedido 00030825



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

