

PURETECH

PIR 125X37-Ø12 HL44

EAN 4031582320343
Bestelnummer 00030825



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Massief rubber, niet-markerend
Lager	Rollager
Kleur Wiel	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	37 mm
Asgatdiameter	12 mm
Naaflengte	44 mm
Breedte wielkern	37 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	80 Shore A

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Puretech
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	100 kg
Statisch Draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,467 kg

PURETECH

PIR 125X37-Ø12 HL44

EAN 4031582320343
Bestelnummer 00030825



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

