

PURETECH

PIR 125X37-Ø12 HL44

EAN 4031582320343

Número de encomenda 00030825



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

RODA

Material do centro da roda	Polipropileno
Material do piso da roda	Borracha sólida, não deixa marcas
Rolamento	Rolamento
Cor da Roda	Preto grafite (RAL9011)
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	125 mm
Largura do Piso	37 mm
Diâmetro do furo do eixo	12 mm
Comprimento do cubo	44 mm
Largura do corpo	37 mm
Dureza do Piso (A)	80 Shore A

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistência à corrosão	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Puretech
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	100 kg
Capacidade de carga estática	200 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Peso geral	0,467 kg

PURETECH

PIR 125X37-Ø12 HL44

EAN 4031582320343

Número de encomenda 00030825



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

