

BASETECH

POR 100X36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320770

Numéro de commande 00030952



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Matériau du corps | Polypropylène |
| Bandage | Identique au corps de Roue |
| Roulement | Roulements rouleaux |
| Couleur Roue | Noir graphite (RAL9011) |
| Pare-fils | Sans protège-filet |
| Diamètre | 100 mm |
| Largeur du Bandage | 36 mm |
| Diamètre du trou de l'Axe | 12 mm |
| Longueur de moyeu | 44,4 mm |
| Largeur du corps | 36 mm |
| Dureté du Bandage (D) | 65 Shore D |

PERFORMANCE

| | |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement | ● ● ● ○ ○ |
| Attrition | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit | Basetech |
| Standard | EN12532 - Équipement de transport |
| Capacité de charge à 4 km/h | 160 kg |
| Statique Capacité de charge | 320 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Poids global | 0,143 kg |

BASETECH

POR 100X36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320770

Numéro de commande 00030952



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

