

BASETECH

POR 108X36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320794

Номер на поръчката 00030953



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ○ ○

Шум от движение ● ● ● ○ ○

Привличане ● ● ● ● ○

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Basetech
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	160 kg
Статичен Товароносимост	320 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Общо тегло	0,154 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Ролков лагер
Цвят на Колело	Графитно черно (RAL9011)
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	108 mm
Ширина на Резба	36 mm
Диаметър на отворите Ос	12 mm
Дължина на центъра	44,4 mm
Ширина на тялото	36 mm
Твърдост на Резба (D)	65 Бръснач D

BASETECH

POR 108X36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320794

Номер на поръчката 00030953



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

