

BASETECH

POR 108X36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320794

Bestillingsnummer 00030953



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Rulleleje
Hjul farve	Grafit sort (RAL9011)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	108 mm
Hjulbane bredde	36 mm
Aksel Huldiameter	12 mm
Navlængde	44,4 mm
Fælgbredde	36 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	65 Shore D

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Basetech
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	160 kg
Belastning Statisk	320 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	0,154 kg

BASETECH

POR 108X36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320794

Bestillingsnummer 00030953



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

