

BASETECH

POR 108X36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320794



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	롤러 베어링
휠 색상	그라파이트 블랙(RAL9011)
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	108 mm
트레드 폭	36 mm
차축 홀 직경	12 mm
허브 길이	44.4 mm
차체 너비	36 mm
트레드의 경도(D)	65 쇼어 D

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Basetech
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	160 kg
적재 용량 정적	320 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
전체 체중	0.154 kg

BASETECH

POR 108X36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320794



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

