

BASETECH

POR 108X36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320794

Numer zamówienia 00030953



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

| | |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek | ● ● ● ○ ○ |
| Hałas ruchowy | ● ● ● ○ ○ |
| Odejście | ● ● ● ● ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ○ ○ |

PODSTAWOWE ATUTY

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa produktu | Basetech |
| Standardowy | EN12532 — Sprzęt transportowy |
| Nośność przy 4 km/h | 160 kg |
| Nośność statyczne | 320 kg |
| Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
| Waga całkowita | 0,154 kg |

KOŁO

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Materiał ciała | Polipropylen |
| Materiał bieżni | Identyczny z korpusem Koło |
| Łożysko | Łożysko walcowe |
| Kolor Koło | Czarny grafitowy (RAL9011) |
| Ośłony gwintu | Bez osłony gwintu |
| Średnica | 108 mm |
| Szerokość Bieżnia | 36 mm |
| Średnica otworu Oś | 12 mm |
| Długość piasty | 44,4 mm |
| Szerokość korpusu | 36 mm |
| Twardość Bieżnia (D) | 65 Shore D |

BASETECH

POR 108X36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320794

Numer zamówienia 00030953



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

