

BASETECH

POR 108X36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320794
订单号 00030953



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Basetech
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	160 kg
静态载重	320 kg
温度范围（最低）	-20 ° C
温度范围（最大）	60 ° C
总重量	0.154 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	与轮子体相同
轴承	滚柱轴承
轮子颜色	石墨黑（RAL9011）
侧盖	无螺纹护罩
直径	108 mm
胎面宽度	36 mm
轴孔直径	12 mm
中心长度	44.4 mm
轮体宽度	36 mm
胎面硬度（D）	65 肖氏 D

BASETECH

POR 108X36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320794
订单号 00030953



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

