

PURETECH

PVR 125X37-Ø12 HL44

EAN 4031582321265

Objednávací číslo 00030955



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Tvrdá guma černá
Ložisko	Valivé ložisko
Barva Kolo	Grafitově černá (RAL9011)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	37 mm
Průměr otvoru Šroub	12 mm
Délka poklice	44 mm
Šířka těla	37 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 krůček A

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ● ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Puretech
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	100 kg
Statický Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,467 kg

PURETECH

PVR 125X37-Ø12 HL44

EAN 4031582321265
Objednací číslo 00030955



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

