

PURETECH

PVR 125X37-Ø12 HL44

EAN 4031582321265

Rendelési szám 00030955



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Termék neve | Puretech |
| Standard | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál | 100 kg |
| Statikus teherbírás | 200 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
| Összsúly | 0,467 kg |

KERÉK

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Felépítmény anyaga | Polipropilén |
| Futófelület anyaga | Tömörgumi, fekete |
| Csapágó | Tűgörgős csapágó |
| Kerék színe | Grafitfekete (RAL9011) |
| Szálvédők | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő | 125 mm |
| Futófelület szélessége | 37 mm |
| Tengely furat átmérője | 12 mm |
| Kerékagy hossza | 44 mm |
| Test szélessége | 37 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 80 Shore A |

PURETECH

PVR 125X37-Ø12 HL44

EAN 4031582321265
Rendelési szám 00030955



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

