

MAXTECH

UAR 100X32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582323115

Номер на поръчката 00030958



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ○ ○

Шум от движение ● ● ● ● ○

Привличане ● ● ● ○ ○

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Име на продукта | Maxtech |
| Стандартен | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч | 100 kg |
| Статичен Товароносимост | 200 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -25 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C |
| Общо тегло | 0,198 kg |

КОЛЕЛО

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Материал на тялото | Полиамид |
| Материал на реазбата | Полиуретан, екструдирано |
| Лагер | Ролков лагер |
| Цвят на Колело | Сребърно сиво (RAL7001) |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 100 mm |
| Ширина на Резба | 32 mm |
| Диаметър на отворите Ос | 12 mm |
| Дължина на центъра | 34,9 mm |
| Ширина на тялото | 32 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 91 Бръснач A |
| Твърдост на Резба (D) | 40 бряг D |

MAXTECH

UAR 100X32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582323115

Номер на поръчката 00030958



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

