

MAXTECH

UAR 100X32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582323115

Pasūtījuma numurs 00030958



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Korpusa materiāls | Poliamīds |
| Protektora materiāls | Poliuretāns, injicēts |
| Gūltnis | Cuscinetto a rulli |
| Ritenis krāsa | Sudraba pelēka (RAL7001) |
| Izplešanās armatūra | Bez vītņu aizsarga |
| Diametrs | 100 mm |
| Protektora platums | 32 mm |
| Ass atveres diametrs | 12 mm |
| Rumbas garums | 34,9 mm |
| Korpusa platums | 32 mm |
| Protektora cietība (A) | 91 Krasts A |
| Protektora cietība (D) | 40 Krasts D |

VEIKTSPĒJA

| | |
|----------------------|-----------|
| Rullļa veiktspēja | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis | ● ● ● ● ○ |
| Nodilums | ● ● ● ○ ○ |
| Korozijas izturīgums | ● ● ● ○ ○ |

PAMATAATRIBŪTI

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Produkta nosaukums | Maxtech |
| Standarta | EN12532 - Transporta aprīkojums |
| Kravnesība pie 4 km/h | 100 kg |
| Statiskā kravnesība | 200 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -25 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C |
| Kopējais svars | 0,198 kg |

MAXTECH

UAR 100X32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582323115

Pasūtījuma numurs 00030958



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

