

MAXTECH

UAR 125X38-Ø12

EAN 4031582323160

Objednávací číslo 00030960



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty
Ložisko	Valivé ložisko
Barva Kolo	Modrá šedá (RAL7031)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	38 mm
Průměr otvoru Šroub	12 mm
Délka poklice	44,4 mm
Šířka těla	38 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Maxtech
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	300 kg
Statický Nosnost	600 kg
Rozsah teploty (minimální)	-25 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	0,316 kg

MAXTECH

UAR 125X38-Ø12

EAN 4031582323160
Objednací číslo 00030960



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

