

MAXTECH

UAR 125X38-Ø12

EAN 4031582323160

Bestillingsnummer 00030960



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Indsprøjtet
Leje	Rulleleje
Hjul farve	Blå grå (RAL7031)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	125 mm
Hjulbane bredde	38 mm
Aksel Huldiameter	12 mm
Navlængde	44,4 mm
Fælgbredde	38 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Maxtech
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	300 kg
Belastning Statisk	600 kg
Temperaturområde (minimum)	-25 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Samlet vægt	0,316 kg

MAXTECH

UAR 125X38-Ø12

EAN 4031582323160
Bestillingsnummer 00030960



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

