

MAXTECH

UAR 125X38-Ø12

EAN 4031582323160

Numero d'ordine 00030960



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Materiale del corpo | Poilammide |
| Materiale del battistrada | Poliuretano, Iniettato |
| Cuscinetto | Cuscinetto a rulli |
| Colore Ruota | Grigio blu (RAL7031) |
| Parafili | Senza parafili |
| Diametro | 125 mm |
| Larghezza battistrada | 38 mm |
| Asse diametro del foro | 12 mm |
| Lunghezza mozzo | 44,4 mm |
| Larghezza corpo | 38 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A |
| Durezza del Battistrada (D) | 42 Shore D |

PRESTAZIONI

| | |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Rumore | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito | ● ● ● ● ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nome del prodotto | Maxtech |
| Standard | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
| Portata a 4 km/h | 300 kg |
| Portata statica | 600 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -25 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C |
| Peso complessivo | 0,316 kg |

MAXTECH

UAR 125X38-Ø12

EAN 4031582323160

Numero d'ordine 00030960



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

