

MAXTECH

UAR 125X38-Ø12

EAN 4031582323160
Bestelnummer 00030960



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lager	Rollager
Kleur Wiel	Blauwgrijs (RAL7031)
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	38 mm
Asgatdiameter	12 mm
Naaflengte	44,4 mm
Breedte wielkern	38 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)	42 Shore D

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Maxtech
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	300 kg
Statisch Draagvermogen	600 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-25 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,316 kg

MAXTECH

UAR 125X38-Ø12

EAN 4031582323160
Bestelnummer 00030960



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

