

## ELASTECH

UER 100X34-Ø12

EAN 4031582323290

Bestillingsnummer 00030961



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Elastisk dæk, sort, vulkaniseret
Leje	Rulleleje
Hjul farve	Sølvgrå (RAL7001)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	100 mm
Hjulbane bredde	34 mm
Aksel Huldiameter	12 mm
Navlængde	44,4 mm
Fælgbredde	34 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	63 Shore A

## YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ● ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

## PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Elastech
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	160 kg
Belastning Statisk	320 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Samlet vægt	0,245 kg

# ELASTECH

UER 100X34-Ø12

EAN 4031582323290

Bestillingsnummer 00030961



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEKNISKE TEGNINGER

---

