

ELASTECH

UER 100X34-Ø12

EAN 4031582323290

Numero d'ordine 00030961



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Gomma elastica, nera, vulcanizzata
Cuscinetto	Cuscinetto a rulli
Colore Ruota	Grigio argento (RAL7001)
Parafili	Senza parafili
Diametro	100 mm
Larghezza battistrada	34 mm
Asse diametro del foro	12 mm
Lunghezza mozzo	44,4 mm
Larghezza corpo	34 mm
Durezza del Battistrada (A)	63 Shore A

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○
Rumore	● ● ● ● ○
Attrito	● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Elastech
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	160 kg
Portata statica	320 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Peso complessivo	0,245 kg

ELASTECH

UER 100X34-Ø12

EAN 4031582323290

Numero d'ordine 00030961



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

