

ELASTECH

UER 100X34-Ø12

EAN 4031582323290

Numer zamówienia 00030961



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ● ● ● ● ○

Hałas ruchowy ● ● ● ● ○

Odejście ● ● ● ○ ○

Odporność na korozję ● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Elastech
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	160 kg
Nośność statyczne	320 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Waga całkowita	0,245 kg

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Elastyczna opona, czarna, wulkanizowana
łożysko	łożysko walcowe
Kolor Koło	Srebrnoszary (RAL7001)
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	100 mm
Szerokość Bieżnia	34 mm
Średnica otworu Oś	12 mm
Długość piasty	44,4 mm
Szerokość korpusu	34 mm
Twardość Bieżnia (A)	63 Shore A

ELASTECH

UER 100X34-Ø12

EAN 4031582323290

Numer zamówienia 00030961



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

