

ELASTECH

UER 100X34-Ø12

EAN 4031582323290

Numărul de comandă 00030961



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ● ● ● ● ○

Zgomot de mișcare ● ● ● ● ○

Atrîșie ● ● ● ○ ○

Rezistență la coroziune ● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs | Elastech |
| Standard | EN12532 - Echipament de transport |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 160 kg |
| Capacitate de încărcare statică | 320 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 80 °C |
| Greutate totală | 0,245 kg |

ROATĂ

| | |
|---|--|
| Material pentru corp | Poliamidă |
| Material al benzii de rulare | Anvelopă elastică, neagră, vulcanizată |
| Lagăr | Rulment cu role |
| Roată | Gri argintiu (RAL7001) |
| Protecție pentru filet | Fără protecție pentru filet |
| Diametru | 100 mm |
| Benză de rulare | 34 mm |
| Diametrul găurii Axă | 12 mm |
| Lungime butuc | 44,4 mm |
| Lățimea corpului | 34 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 63 Pe malul A |

ELASTECH

UER 100X34-Ø12

EAN 4031582323290

Numărul de comandă 00030961



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

