

ELASTECH

UER 100X34-Ø12

EAN 4031582323290

Номер замовлення 00030961



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ● ● ● ● ○

Шум руху ● ● ● ● ○

Атриція ● ● ● ○ ○

Стійкість до корозії ● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту Elastech

Стандартний EN12532 - Транспортувальне обладнання

ОбВантажопідйомність 4 км/год 160 kg

Статичний Вантажопідйомність 320 kg

Діапазон температур (мінімальний) -20 °C

Діапазон температур (максимальний) 80 °C

Загальна вага 0,245 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Еластична шина, чорна, вулканізована
Носіння	Роликовий підшипник
Колір Колесо	Срібно-сірий (RAL7001)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	100 mm
Протектор	34 mm
Діаметр отвору Вісь	12 mm
Довжина хаба	44,4 mm
Ширина тіла	34 mm
Твердість Протектор (A)	63 Прибережна A

ELASTECH

UER 100X34-Ø12

EAN 4031582323290

Номер замовлення 00030961



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

