

ELASTECH

UER 125X40-Ø12

EAN 4031582323306

Numero d'ordine 00030962



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Materiale del corpo | Poilammide |
| Materiale del battistrada | Gomma elastica, nera, vulcanizzata |
| Cuscinetto | Cuscinetto a rulli |
| Colore Ruota | Grigio argento (RAL7001) |
| Parafili | Senza parafili |
| Diametro | 125 mm |
| Larghezza battistrada | 40 mm |
| Asse diametro del foro | 12 mm |
| Lunghezza mozzo | 44 mm |
| Larghezza corpo | 40 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 63 Shore A |

PRESTAZIONI

| | |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ○ |
| Rumore | ● ● ● ● ○ |
| Attrito | ● ● ● ○ ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nome del prodotto | Elastech |
| Standard | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
| Portata a 4 km/h | 250 kg |
| Portata statica | 500 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C |
| Peso complessivo | 0,401 kg |

ELASTECH

UER 125X40-Ø12

EAN 4031582323306

Numero d'ordine 00030962



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

