

ELASTECH

UER 125X40-Ø12

EAN 4031582323306

Numer zamówienia 00030962



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ● ● ● ● ○

Hałas ruchowy ● ● ● ● ○

Odejście ● ● ● ○ ○

Odporność na korozję ● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa produktu | Elastech |
| Standardowy | EN12532 — Sprzęt transportowy |
| Nośność przy 4 km/h | 250 kg |
| Nośność statyczne | 500 kg |
| Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C |
| Waga całkowita | 0,401 kg |

KOŁO

| | |
|----------------------|---|
| Materiał ciała | Poliamid |
| Materiał bieżni | Elastyczna opona, czarna, wulkanizowana |
| łożysko | łożysko walcowe |
| Kolor Koło | Srebrnoszary (RAL7001) |
| Ośłony gwintu | Bez osłony gwintu |
| Średnica | 125 mm |
| Szerokość Bieżnia | 40 mm |
| Średnica otworu Oś | 12 mm |
| Długość piasty | 44 mm |
| Szerokość korpusu | 40 mm |
| Twardość Bieżnia (A) | 63 Shore A |

ELASTECH

UER 125X40-Ø12

EAN 4031582323306

Numer zamówienia 00030962



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

